


Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11419

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse		ja; (VDR)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Tilbehør

Leverings omfang		skrue
		felt til markering

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

