


AS-i fladkabel stik

FK-Abgriff M12 2polig VA

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 24 DC
Max strømbelastning total	[A]	2

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Materiale	PA; Låsemøtrik: Rustfrit stål; pakning: FKM
Indstøbt-emne materiale	PA

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA

