




AS-i fladkabel stik

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Applikation		
Udførelse	AS-i / 24 V	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Kapslingsklasse		III
Forsyningsspænding AUX DC	[V]	18...32
Max strømbelastning total	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...80
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	80; (31 °C; lineært faldende til 50 % (40 °C))
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68; IP 69K
Forureningsgrad		2
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	112,3
Materiale	metaldele: rustfri stål (1.4404 / 316L); gummipakning til kontaktstifter: FPM; O-ring: EPDM	
Tilspændingsmoment	[Nm]	2,5; (låsømøtrikker)
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	Momentnøgle, E70390	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	




AS-i fladkabel stik

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; tilspændingsmoment: 1,2...1,4 Nm



Tilslutning

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.