


Nedre del for AS-I interface modul

EMC-ROD

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Jordleder



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67; (afhængig af den anvendte overdel: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Mekaniske data

Vægt	[g]	69,5
Kapsling		montering på DIN bæreskinne og bagvæg
Dimensioner	[mm]	45 x 80 x 20
Materiale		PBT

Tilbehør

Leverings omfang		tilslutning for jordforbindelse
Tilbehør (valgfri)		dæksel, for AS-i modul, AC3000

Nedre del for AS-I interface modul

EMC-ROD

Bemærkning

Bemærkning

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutzkonzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Tilslutning



1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	jordforbindelse