


E70372



AS-i fladkabel stik

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Applikation

Udførelse AS-i / 24 V

Elektriske Data

Max strømbelastning total [A] 2

Udgange

Elektrisk design AS-i

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -30...80
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 80; (31 °C; lineært faldende til 50 % (40 °C))
Max højde over havet [m] 2000
Kapslingsklasse IP 67; IP 68; IP 69K
Forureningsgrad 2

Godkendelser / Tests

EMC EN 61000-6-2

Mekaniske data

Vægt [g] 104
Materiale metaldele: rustfri stål (1.4404 / 316L); gummipakning til kontaktstifter: FPM; O-ring: EPDM
Tilspændingsmoment [Nm] 2,5; (låsømøtrikker)

Tilbehør

Tilbehør (valgfri) Momentnøgle, E70390

**AS-i fladkabel stik**

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; tilspændingsmoment: 1,2...1,4 Nm

**Tilslutning**

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.