




AS-i fladkabel splitter

FCE Splitter ye/ye ProcessL



Applikation		
Udførelse	AS-i / 24 V	
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien	
Elektriske Data		
Kapslingsklasse	III	
Max strømbelastning total	[A]	8
Udgange		
Elektrisk design	AS-i	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...80
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	80; (31 °C; lineært faldende til 50 % (40 °C))
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Forureningsgrad	2	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	101,5
Materiale	metaldele: rustfri stål (1.4404 / 316L); gummipakning til kontaktstifter: FPM; O-ring: EPDM	
Tilspændingsmoment	[Nm]	2,5; (låsømøtrikker)
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	Momentnøgle, E70390	

E70377



AS-i fladkabel splitter

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.