


E7354A



AS-i fladkabel stik

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Kapslingsklasse		III
Forsyningsspænding AUX DC	[V]	18...32
Max strømbelastning total	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Bemærk omgivelsestemperatur		-15...60 °C: kun sammen med et EPDM kabel
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	80; (31 °C; lineært faldende til 50 % (40 °C))
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K)
Forureningsgrad		2

Godkendelser / Tests

ATEX mærkning	II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Mekaniske data

Vægt	[g]	166,75
Materiale		metaldele: rustfri stål (1.4404 / 316L); gummipakning til kontaktstifter: FKM; pakning: EPDM
Tilspændingsmoment	[Nm]	2,5; (låsemøtrikker)

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	Momentnøgle, E70390
--------------------	---------------------

E7354A



AS-i fladkabel stik


FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Bemærkning

Bemærkning	Brug M12-stik med sekskant-møtrik
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; tilspændingsmoment: 1,2...1,4 Nm



Tilslutning

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.