


E7377A



AS-i fladkabel splitter

FC Splitter yelye II 3D/3G



Applikation		
Applikation		for distribution af AS-i spænding eller den eksterne 24 V forsyning
Elektriske Data		
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	8
Udgange		
Elektrisk design		AS-i
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Bemærk omgivelsestemperatur		-15...60 °C: kun sammen med et EPDM kabel
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	80; (31 °C; lineært faldende til 50 % (40 °C))
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K)
Forureningsgrad		2
Godkendelser / Tests		
ATEX mærkning		II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
		II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Mekaniske data		
Vægt	[g]	132,5
Materiale		metaldele: rustfri stål (1.4404 / 316L); gummipakning til kontaktstifter: FKM; pakning: EPDM
Tilspændingsmoment	[Nm]	2,5; (Montage skrue)

E7377A



AS-i fladkabel splitter

FC Splitter yelye II 3D/3G

Tilbehør	
Tilbehør (valgfri)	Momentnøgle:, E70390
	Fladkabel-dummy:, E70299
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.