


Gennemføring

Wall passage standard



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC/DC
Max strømbelastning total [A]	8; (ben 1+3: 4 A; ben 2+4: 4 A)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67

Mekaniske data


Vægt [g]	24,1
Materiale	Messing forniklet; pakning: FKM
Indstøbt-emne materiale	Messing, forniklet
Tilspændingsmoment [Nm]	1

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet






Gennemføring

Wall passage standard

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet

