


Gennemføring

Wall passage stainless steel



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	8; (ben 1+3: 4 A; ben 2+4: 4 A)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 69K

Mekaniske data


Vægt	[g]	29,5
Materiale		rustfri stål (1.4305 / 303); pakning: EPDM
Indstøbt-emne materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Tilspændingsmoment	[Nm]	1

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4305 / 303)




E73009



Gennemføring

Wall passage stainless steel

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4305 / 303)

