

E74800



Glas fibre

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug



Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...80
Mekaniske data		
Vægt	[g]	570
Samlet længde	[mm]	20000
Min. bøjningsradius	[mm]	77
Fiberretning		↔
Kernediameter	[mm]	0,05
Fiberdiameter	[mm]	2 x 0,05
Ydre diameter	[mm]	6
Fiber materiale		glas
Fiberkappe materiale		PU

E74800



Glas fibre

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug

Tilbehør

Leverings omfang	Hanstik: 4 x ST, konfektioneret
------------------	---------------------------------

Bemærkning

Bemærkning	Leveres oprullet
Emballage-enheder	1 stk.