

E74802



Glas fibre

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...80
----------------------	------	----------

Mekaniske data

Vægt	[g]	4279
Samlet længde	[mm]	100000
Min. bøjningsradius	[mm]	77
Fiberretning		⊙
Kernediameter	[mm]	0,05
Fiberdiameter	[mm]	2 x 0,05
Ydre diameter	[mm]	6
Fiber materiale		glas
Fiberkappe materiale		PU

E74802



Glas fibre

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Tilbehør	
Leverings omfang	Hanstik: 4 x ST, konfektioneret
Bemærkning	
Bemærkning	Leveres oprullet
Emballage-enheder	1 stk.