

# E74210



## AS-Interface fladkabel

Flat cable 100 meter TPE bk



Applikation	
Udførelse	for brug af skæreklemme teknik
Elektriske Data	
Driftsspænding [V]	26,5...31,6 DC; (Peak spænding 300 V)
Udgange	
Elektrisk design	AS-i
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...105
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Vægt [g]	6752
Bemærkning	
Bemærkning	100 m Leveres oprullet
Emballage-enheder	100 m
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 100 m, TPE, sort; 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	