


E74215



AS-Interface fladkabel

Flat cable 100 meter TPE bk



Applikation

Udførelse	for brug af skæreklemme teknik
Applikation	ekstern 24 V strømforsyning

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	24 DC; (Peak spænding 300 V)
---------------	-----	------------------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...105
----------------------	------	-----------

Mekaniske data

Vægt	[g]	8021
------	-----	------

Bemærkning

Bemærkning	100 m leveres på kabeltromle
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 100 m, TPE, sort; 2 x 1,5 mm²