


AS-i fladkabel stik

FC Quick Connect M12



1 hul til kabelgennemføring



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 42 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
----------------	----------------	---------

Mekaniske data

Vægt	[g]	17,7
Materiale	Kapsling: PA; O-ring: FKM; Låsemøtrik: Messing forniklet; kontaktben: bronze tinbelagt	

Bemærkning

Bemærkning	Fladkablet må ikke afsluttes i enheden.	
Emballage-enheder	1 stk.	



AS-i fladkabel stik

FC Quick Connect M12

Elektrisk tilslutning

Stik: M12; kodning: A; tilspændingsmoment: 0,4...0,6 Nm



	når forbundet til gult AS-i fladkabel
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	når forbundet til sort fladkabel
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.