





AS-i fladkabel stik

FC connector, M12, V2A, 1m



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Udførelse		AS-i
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max strømbelastning total	[A]	2
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	82,7
Materiale		Kapsling overdel: PUR; Kapsling Underdel: PA 6.6; skrue: rustfri stål (1.4305 / 303); Låsemøtrik: rustfri stål (1.4305 / 303)
Bemærkning		
Bemærkning		Fladkablet må ikke afsluttes i splitteren. Brug fladkabel- eller varmekrympe afslutning til forsegling.
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC		
Stik: M12, lige; kodning: A; Kontakter: guldbelagt		




E79998



AS-i fladkabel stik

FC connector, M12, V2A, 1m

Tilslutning



1	AS-i +
3	AS-i -