




RFID tag

ID-TAG/8.3X3.6/06



monteringshul: Ø 8,0 x 3,7 mm



Applikation		
Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-40...85
Peak temperatur (passiv)	[°C]	90
Elektriske Data		
Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56
Memory size	[bit]	896
Hukommelsestype		EEPROM
Chip type		ICODE SLIX
Antal datablocks		28
Block størrelse	[Byte]	4
Unik Identifikations Nummer (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Max. læse cyklus		ubegrænset
Max. skrive cyklus		100000
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklasse		IP 68
Godkendelser / Tests		
Radiogodkendelse		ISO 15693
Mekaniske data		
Vægt	[g]	3,75
Monteringsmetode		Pres-fit hus; Installation i metal; Installation i ikke-metal
Dimensioner	[mm]	Ø 8,3 / L = 3,6
Materiale		Kapsling: PPA GF30; epoxy-harpiks
Bemærkning		
Emballage-enheder		10 stk.