




RFID tag

ID-TAG/86 x 54 /04



Elektriske Data

Arbejdsfrekvens	[MHz]	860...960
Memory size	[bit]	192
Hukommelsestype		EEPROM
Chip type		Impinj Monza 4QT
Elektronisk produkt kode (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. læse cyklus		ubegrænset
Max. skrive cyklus		100000

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-35...50
----------------------	------	----------

Mekaniske data

Vægt	[g]	49,1
Dimensioner	[mm]	54 x 85,6 x 0,76
Materiale		Kapsling: PVC

Bemærkning

Emballage-enheder		10 stk.
-------------------	--	---------

Yderligere informationer

Læseafstand (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5