




RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05



- 1 ID tag
2 tag positioneringsmærke midt på antenne



Applikation

Applikation	Kodning af arbejdsemnebærere i førte transportsystemer
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-25...85
Peak temperatur (passiv) [°C]	120; (varighed af test: 1 x 100 h)

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens [MHz]	0,125
Memory size [bit]	2048
Max. læse cyklus	ubegrænset
Max. skrive cyklus	100000

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Mekaniske data

Vægt [g]	10,1
Kapsling	monteringshus for holder til arbejdsemne
Dimensioner [mm]	18 x 33 x 16,9
Materiale	PBT orange; PA sort

E80346



RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Tilbehør	
Leverings omfang	ID tag:, E80345
Bemærkning	
Bemærkning	Peak temperatur 1 x 100 h
	Lagringstemperatur 1 x 1000 h
	shock 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibration 3 Achsen je 8 h
Emballage-enheder	1 stk.