


E80353



RFID tag

ID-TAG/R30X10/04



Applikation

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-25...85
Peak temperatur (passiv)	[°C]	100

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens	[MHz]	865...870
Memory size	[bit]	128
Max. læse cyklus		ubegrænset
Max. skrive cyklus		100000

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100

Mekaniske data

Vægt	[g]	8,75
Dimensioner	[mm]	Ø 30 / L = 10
Materiale		PU sort

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Yderligere informationer

Læseafstand (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-