




RFID tag

ID-TAG/R40X10/04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-20...65
Peak temperatur (passiv)	[°C]	180

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens	[MHz]	865...870
Memory size	[bit]	96
Max. læse cyklus		ubegrænset
Max. skrive cyklus		100000

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...65
Lagringstemperatur	[°C]	-40...180

Mekaniske data

Vægt	[g]	18,5
Dimensioner	[mm]	32 x 8 x 40
Materiale		PA 6.6 sort

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E80354



RFID tag

ID-TAG/R40X10/04

Yderligere informationer

Læseafstand (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-