




RFID tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



Elektriske Data

Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56
Memory size	[bit]	896
Hukommelsestype		EEPROM
Chip type		ICODE SLIX
Antal datablocks		28
Block størrelse	[Byte]	4
Unik Identifikations Nummer (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Max. læse cyklus		ubegrænset
Max. skrive cyklus		100000

Godkendelser / Tests

Radiogodkendelse	ISO 15693
------------------	-----------

Mekaniske data

Vægt	[g]	939,8
Monteringsmetode		installation på ikke metal materialer; (selvklæbende)
Dimensioner	[mm]	50 x 80 x 0,1
Materiale		PP; klæbende: HL2

Bemærkning

Emballage-enheder	500 stk.
-------------------	----------



RFID tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

Yderligere informationer

Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250