


E80390



RFID antenne adapter for øgning af rækkevidde

ANT-AMP/136x76/M18



Elektriske Data

Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56
-----------------	-------	-------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...60

Mekaniske data

Vægt	[g]	95,5
Materiale		PVC
Tilspændingsmoment	[Nm]	0,6

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Yderligere informationer

Tag E80371 (30 mm)

Antenne	rækkevidde uden metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Antenne	rækkevidde uden metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

E80390



RFID antenne adapter for øgning af rækkevidde

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (ISO card)

Antenne	rækkevidde uden metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			