


RFID tag

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



Applikation

Applikation	RFID kodning af metal tanke
-------------	-----------------------------

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens	[MHz]	860...930
Memory size	[bit]	512
Hukommelsestype		EEPROM
Chip type		Impinj Monza 4QT
Tag identifier (TID)	[Byte]	64
Elektronisk produkt kode (EPC)		96 bit; (kan udvides: 128 bit)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. læse cyklus		ubegrænset
Max. skrive cyklus		100000

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	71,6
Dimensioner	[mm]	53 x 139,2 x 14,9
Materiale		Kapsling: polykarbonat-ABS

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E80393



RFID tag

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

Yderligere informationer

Læseafstand (m)

DTE80x	2
DTE90x	1,9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2