




RFID tag

ID-TAG/174x70x17.6/04



Applikation

Applikation

RFID kodning af metal tanke

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens	[MHz]	860...930; (Indien: 865...867 MHz)
Memory size	[bit]	512
Hukommelsestype		EEPROM
Chip type		Impinj Monza 4QT
Tag identifier (TID)	[Byte]	64
Elektronisk produkt kode (EPC)		96 bit; (kan udvides: 128 Bits)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. læse cyklus		ubegrænset
Max. skrive cyklus		100000

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	129,4
Dimensioner	[mm]	70 x 174 x 17,6
Materiale		Kapsling: polykarbonat-ABS

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E80394



RFID tag

ID-TAG/174x70x17.6/04

Yderligere informationer

Læseafstand (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2