



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E89106

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available



Applikation	
Applikation	Universel vurdering og visning af alle fysiske størrelser, der kan udledes af impulssekvenser
Elektriske Data	
Frekvens AC	[Hz] 47...63
Driftspænding	[V] 24 AC
Strømforbrug	[mA] 200
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur	[°C] 0...45
Kapslingsklasse	IP 44; (på forsiden)
Mekaniske data	
Monteringsmetode	panel udskæring: 91 x 43 mm
Display / Betjeningsenhed	
Display	7-segment LED display, rød 6-cifre 15 mm
Elektrisk tilslutning	
Tilslutning	