



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DX2002

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available



| Applikation               |                      |                                                                                               |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikation               |                      | Universel vurdering og visning af alle fysiske størrelser, der kan udledes af impulssekvenser |
| Elektriske Data           |                      |                                                                                               |
| Frekvens AC               | [Hz]                 | 47...63                                                                                       |
| Driftspænding             | [V]                  | 230 / 115 AC / 24 DC                                                                          |
| Strømforbrug              | [mA]                 | 200                                                                                           |
| Udgange                   |                      |                                                                                               |
| Analog strømudgang        | [mA]                 | 4...20                                                                                        |
| Analog spændingsudgang    | [V]                  | 0...10                                                                                        |
| Omgivende forhold         |                      |                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur      | [°C]                 | 0...45                                                                                        |
| Kapslingsklasse           | IP 44; (på forsiden) |                                                                                               |
| Mekaniske data            |                      |                                                                                               |
| Monteringsmetode          |                      | panel udskæring: 91 x 43 mm                                                                   |
| Display / Betjeningsenhed |                      |                                                                                               |
| Display                   |                      | 7-segment LED display, rød 6-cifre 15 mm<br>4 x LED, rød                                      |
| Elektrisk tilslutning     |                      |                                                                                               |
| Tilslutning               |                      |                                                                                               |