



Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available



Applikation

Applikation	viser og overvåger analoge signaler; f.eks. tryk sensorer, temperatur sensorer eller flow sensorer
-------------	--

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Strømforbrug	[mA]	200

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...45
Kapslingsklasse		IP 44; (på forsiden)

Mekaniske data

Monteringsmetode	panel udskæring: 91 x 43 mm
------------------	-----------------------------

Display / Betjeningsenhed

Display	7-segment LED display, rød 6-cifre 15 mm
	4 x LED, rød

Elektrisk tilslutning

Tilslutning