

E89150

LCD-display


LC-DISPLAY



Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: DX1041

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



panel udskæring 68 x 33 mm iht. DIN



Produktegenskaber

Kapsling	monteringshus
Dimensioner [mm]	39 x 75 x 54

Applikation

Applikation	skalerbart display for sensorer med analog udgang
-------------	---

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge indgange: 1
-------------------------	---------------------------

Indgange

Antal analoge indgange	1
Analog indgang (spænding) [V]	10...50

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...60
Kapslingsklasse	IP 65; (monteret med spændeskive)

Mekaniske data

Vægt [g]	120
Kapsling	monteringshus
Dimensioner [mm]	39 x 75 x 54
Materiale	Kunststof


LCD-display

LC-DISPLAY

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...2.5 mm²

Tilslutning



- | | |
|---|---------------------------------|
| | Potentiometer |
| 1 | nul punkts justering grov |
| 2 | nul punkts justering fin |
| 3 | Display område grov |
| 4 | Display område fin |
| | DIP-switch |
| 5 | decimaltegnet , input 10...50mA |