




Splitterboks

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]	4
Max strømbelastning total [A]	10

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----



Splitterboks

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Enclosure type	Type 1
Mekaniske data		
Vægt	[g]	224,5
Dimensioner	[mm]	33 x 60 x 118,2
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Antal porte på splitterboks		4
Stiktype		M12
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	4 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang		Beskyttelseshætte: 2 mærker: 4
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Tilslutning		
Stik: 1 x M23; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm		

Splitterboks

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm

