




Splitterboks

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	12
Udgange		
Elektrisk design		PNP



Splitterboks


ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Enclosure type	Type 1
Mekaniske data		
Vægt	[g]	240,5
Dimensioner	[mm]	33 x 60 x 125
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Antal porte på splitterboks		6
Stiktype		M12
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	6 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang		Beskyttelseshætte: 2 mærker: 6
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Tilslutning		
Stik: 1 x M23; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm		

Splitterboks

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm

