
EBC018

Splitterboks

ZDO6H050MSS0005H15



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	12
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68
Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Enclosure type	Type 1

EBC018

Splitterboks

ZDO6H050MSS0005H15

Mekaniske data			
Vægt	[g]	756	
Dimensioner	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiale		PA	
Indstøbt-emne materiale		PA	
Antal porte på splitterboks		6	
Stiktype		M12	
Egnet for kabelkæde		ja	
Egnet for kabelkæde		Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
		Bøjningsantal	> 2 Mio.
		Vridningsgodkendt	maximum 30 °/m

Tilbehør	
Leverings omfang	Beskyttelseshætte: 2
	mærker: 6


Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm




EBC018

Splitterboks

ZDO6H050MSS0005H15

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul