


Splitterboks

ZDO8H05HMSS0005H19



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)

Kapslingsklasse

II

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

4

Max strømbelastning total

[A]

12

Udgange


Elektrisk design

PNP



Splitterboks


ZDO8H05HMSS0005H19

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68
Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Enclosure type	Type 1
Mekaniske data		
Vægt	[g]	899
Dimensioner	[mm]	22 x 54 x 127
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Antal porte på splitterboks		8
Stiktype		M12
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Bøjningsantal	> 2 Mio.
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	16 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	Beskyttelseshætte: 2	
	mærker: 8	
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilslutning - slids		
Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0005H19

Tilslutning



Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul

EBC024

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0005H19

