


Splitterboks

ZDO4H055MSS0010H07



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Silikonefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]	4
Max strømbelastning total [A]	12

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-5...60
Kapslingsklasse	IP 67; IP 68

Mekaniske data

Vægt [g]	970
----------	-----



Splitterboks

ZDO4H055MSS0010H07

Dimensioner	[mm]	22 x 54 x 82
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Antal porte på splitterboks		4
Stiktype		M12
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Bøjningsantal	> 2 Mio.

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	4 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	Beskyttelseshætte: 2
	mærker: 4

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm



5

4

1

2


3



Splitterboks

ZDO4H055MSS0010H07

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GN/YE =	grøn/gul
GY =	grå
WH =	hvid
YE =	gul