

Splitterboks

ZDO6H050MSS0010H09



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)

Kapslingsklasse

II

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

4

Max strømbelastning total

[A]

12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

Omgivelsestemperatur (bevægelig)

[°C]

-5...60


Kapslingsklasse


IP 67; IP 68



Splitterboks

ZDO6H050MSS0010H09

Mekaniske data		
Vægt	[g]	1036
Dimensioner	[mm]	22 x 54 x 100
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Antal porte på splitterboks		6
Stiktype		M12
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Bøjningsantal	> 2 Mio.
Tilbehør		
Leverings omfang		Beskyttelseshætte: 2 mærker: 6
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektrisk tilslutning - slids		
Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		





Splitterboks

ZDO6H050MSS0010H09

Tilslutning

BN	1 (1...6)	C
BU	3 (1...6)	C
GN/YE	5 (1...6)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul