


## Splitterboks

ZDO6H057MSS0010H09



## Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde

Siliconefri

ja

## Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)

Kapslingsklasse

II

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

4

Max strømbelastning total

[A]

12

## Udgange

Elektrisk design

PNP

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

Omgivelsestemperatur (bevægelig)

[°C]

-5...60



## Splitterboks

ZDO6H057MSS0010H09

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kapslingsklasse | IP 67; IP 68 |
|-----------------|--------------|

| Mekaniske data |
|----------------|
|----------------|

|                             |      |                                     |                          |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|
| Vægt                        | [g]  | 1034                                |                          |
| Dimensioner                 | [mm] | 22 x 54 x 100                       |                          |
| Materiale                   |      | PA                                  |                          |
| Indstøbt-emne materiale     |      | PA                                  |                          |
| Antal porte på splitterboks |      | 6                                   |                          |
| Stiktype                    |      | M12                                 |                          |
| Egnet for kabelkæde         |      | ja                                  |                          |
| Egnet for kabelkæde         |      | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter |
|                             |      | Bøjningsantal                       | > 2 Mio.                 |

| Display / Betjeningsenhed |
|---------------------------|
|---------------------------|

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Display | udgangs status | 6 x LED, gul  |
|         | Drift          | 1 x LED, grøn |

| Tilbehør |
|----------|
|----------|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Leverings omfang | Beskyttelseshætte: 2 |
|                  | mærker: 6            |

| Bemærkning |
|------------|
|------------|


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

| Elektrisk tilslutning |
|-----------------------|
|-----------------------|

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm<sup>2</sup> (55 x Ø 0,15 mm )

| Elektrisk tilslutning - slids |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm





## Splitterboks

ZDO6H057MSS0010H09

### Tilslutning



#### Ledningsfarver :

|         |          |
|---------|----------|
| BN =    | brun     |
| BU =    | blå      |
| GN =    | grøn     |
| GN/YE = | grøn/gul |
| GY =    | grå      |
| PK =    | rosa     |
| RD =    | rød      |
| WH =    | hvid     |
| YE =    | gul      |