


Splitterboks

ZDO8H050MSS0010H11



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)

Kapslingsklasse

II

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

4

Max strømbelastning total

[A]

12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

Omgivelsestemperatur (bevægelig)

[°C]

-5...60



Splitterboks

ZDO8H050MSS0010H11

Kapslingsklasse	IP 67; IP 68
-----------------	--------------

Mekaniske data

Vægt	[g]	1190
Dimensioner	[mm]	22 x 54 x 127
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Antal porte på splitterboks		8
Stiktype		M12
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Bøjningsantal	> 2 Mio.

Tilbehør

Leverings omfang	Beskyttelseshætte: 2
	mærker: 8

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm





Splitterboks

ZDO8H050MSS0010H11

Tilslutning

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul