


Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Eget for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	12


Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----



Splitterboks


ZDO8H05HMSS0010H19

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	1191,6
Dimensioner	[mm]	22 x 54 x 127
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Antal porte på splitterboks		8
Stiktype		M12
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Bøjningsantal	> 2 Mio.
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	16 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang		Beskyttelseshætte: 2 mærker: 8
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilslutning - slids		
Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19

Tilslutning



Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul

EBC036

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19

