


Splitterboks

ZDO6H057MSS00,5H09



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	12

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...60



Splitterboks

ZDO6H057MSS00,5H09

Kapslingsklasse	IP 67; IP 68
-----------------	--------------

Mekaniske data

Vægt	[g]	212,7	
Dimensioner	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiale		PA	
Indstøbt-emne materiale		PA	
Antal porte på splitterboks		6	
Stiktype		M12	
Egnet for kabelkæde		ja	
Egnet for kabelkæde		Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
		Bøjningsantal	> 2 Mio.

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	6 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	Beskyttelseshætte: 2
	mærker: 6

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm





Splitterboks

ZDO6H057MSS00,5H09

Tilslutning



Ledningsfarver :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GN/YE =	grøn/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul