


Splitterboks

ZDO6H05DMSS0015H15



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Silikonfri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]	4
Max strømbelastning total [A]	12

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-5...60



Splitterboks

ZDO6H05DMSS0015H15

Kapslingsklasse	IP 67; IP 68
-----------------	--------------

Mekaniske data

Vægt	[g]	1898	
Dimensioner	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiale		PA	
Indstøbt-emne materiale		PA	
Antal porte på splitterboks		6	
Stiktype		M12	
Egnet for kabelkæde		ja	
Egnet for kabelkæde		Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
		Bøjningsantal	> 2 Mio.

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	12 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	Beskyttelseshætte: 2
	mærker: 6

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - slids


Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm



Splitterboks

ZDO6H05DMSS0015H15

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul