




Splitterboks

ZDO6H050MSS0010E15



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4; (pr. ben: 2; pr. gruppe: 8)
Max strømbelastning total	[A]	12
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...40
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...60



Splitterboks

ZDO6H050MSS0010E15

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

UL godkendelse	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mekaniske data

Vægt	[g]	880
Dimensioner	[mm]	22 x 60 x 125
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Antal porte på splitterboks		6
Stiktype		M12

Tilbehør

Leverings omfang	mærker: 6
------------------	-----------

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, sort, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm






Splitterboks

ZDO6H050MSS0010E15

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN/YE =	grøn/gul
WH =	hvid