


Splitterboks

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		15...30 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]		1
Max strømbelastning total [A]		1
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]		-5...60
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt [g]		86,8
Dimensioner [mm]		17 x 30 x 85,4



Splitterboks

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS


Materiale	PBT-GF20; Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale	PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antal porte på splitterboks	4
Stiktype	M8

Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	4 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn


Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Stik: 1 x M12; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm



Tilslutning





Splitterboks

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm

