




Splitterboks

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	15...30 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	1
Max strømbelastning total	[A]	1

Udgange

Elektrisk design

PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80



Splitterboks

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	125
Dimensioner	[mm]	28,8 x 30 x 129,5
Materiale		PBT-GF20; Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antal porte på splitterboks		8
Stiktype		M8

Display / Betjeningsenhed


Display	udgangs status	8 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Tilslutning


Stik: 1 x M12; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm



Splitterboks

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm

