




Splitterboks

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse		III
Max strømbebelastning total pr. modul/slot [A]		2
Max strømbebelastning total [A]		2
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]		-5...60
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68; (1 meter / 7 dage)
Mekaniske data		
Vægt [g]		88,5
Dimensioner [mm]		23,7 x 30 x 85,4
Materiale		PBT-GF20; Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antal porte på splitterboks		4



Splitterboks

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Stiktype	M8
----------	----

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	4 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør


Tilbehør (valgfri)	DIN skinne Adapter:, E73006
	Beskyttelses-prop: M8, E73005

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning





Splitterboks

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

