


Splitterboks

ZDO8F039MSS0005H10



Applikation

Special funktion

Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse	III
Max strømbeastning total pr. modul/slot [A]	2
Max strømbeastning total [A]	6

Udgange

Elektrisk design

PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25...80



Splitterboks

ZDO8F039MSS0005H10

Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	512
Materiale		PBT-GF20; Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antal porte på splitterboks		8
Stiktype		M8
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	8 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	DIN skinne Adapter:, E73007
	Beskyttelses-prop: M8, E73005

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt





Splitterboks

ZDO8F039MSS0005H10

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul