


## Splitterboks

ZDO8F04HMSS0010H10



## Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde

## Elektriske Data

|                                            |     |                                           |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Driftspænding                              | [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
| Kapslingsklasse                            |     | III                                       |
| Max strømbebelastning total pr. modul/slot | [A] | 2                                         |
| Max strømbebelastning total                | [A] | 6                                         |

## Udgange

Elektrisk design

PNP

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80



## Splitterboks

ZDO8F04HMSS0010H10

|                                     |      |                     |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur<br>(bevægelig) | [°C] | -5...60             |
| Kapslingsklasse                     |      | IP 65; IP 67; IP 68 |

## Mekaniske data

|                             |                                     |                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vægt                        | [g]                                 | 1247                                                                                        |
| Dimensioner                 | [mm]                                | 20 x 30 x 129,5                                                                             |
| Materiale                   |                                     | PBT-GF20; Messing forniklet                                                                 |
| Indstøbt-emne materiale     |                                     | PBT-GF 20 / messing, forniklet                                                              |
| Antal porte på splitterboks |                                     | 8                                                                                           |
| Stiktype                    |                                     | M8                                                                                          |
| Egnet for kabelkæde         |                                     | ja                                                                                          |
| Egnet for kabelkæde         | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                             | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                             | Bøjningsantal                       | > 5 Mio.                                                                                    |
|                             | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Display | udgangs status | 16 x LED, gul |
|         | Drift          | 1 x LED, grøn |

## Tilbehør

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Tilbehør (valgfri) | DIN skinne Adapter:, E73007   |
|                    | Beskyttelses-prop: M8, E73005 |

## Bemærkning


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, sort, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm )

## Elektrisk tilslutning - slids


Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



## Splitterboks

ZDO8F04HMSS0010H10

## Tilslutning



## Ledningsfarver :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | sort   |
| BN = | brun   |
| BU = | blå    |
| GN = | grøn   |
| GY = | grå    |
| PK = | rosa   |
| RD = | rød    |
| VT = | violet |
| WH = | hvid   |
| YE = | gul    |

# EBC057

## Splitterboks

ZDO8F04HMSS0010H10

