




Splitterboks

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)

Kapslingsklasse III

Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] 2

Max strømbelastning total [A] 2

Udgange

Elektrisk design

NPN

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...80

Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -5...60

Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; (1 meter / 7 dage)

Mekaniske data

Vægt [g] 88

Dimensioner [mm] 23,7 x 30 x 85,4

Materiale PBT-GF20; Messing forniklet

Indstøbt-emne materiale PBT-GF 20 / messing, forniklet

Antal porte på splitterboks 4



Splitterboks

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Stiktype	M8
----------	----

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	4 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør


Tilbehør (valgfri)	DIN skinne Adapter:, E73006
	Beskyttelses-prop: M8, E73005

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning





Splitterboks

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

