




Splitterboks

ZDO4F049MSJ0010H10



Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter; Eget for kabelkæde
------------------	---

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	2
Max strømbelastning total	[A]	6

Udgange

Elektrisk design	NPN
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	841
Dimensioner	[mm]	20 x 30 x 85,5



Splitterboks

ZDO4F049MSJ0010H10

Materiale	PBT-GF20; Messing forniklet	
Indstøbt-emne materiale	PBT-GF 20 / messing, forniklet	
Antal porte på splitterboks	4	
Stiktype	M8	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	8 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	DIN skinne Adapter:, E73006	
	Beskyttelses-prop: M8, E73005	

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, sort, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt






Splitterboks

ZDO4F049MSJ0010H10

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul