


Splitterboks

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]	2
Max strømbelastning total [A]	6

Udgange

Elektrisk design

NPN

Omgivende forhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-5...60
Kapslingsklasse	IP 67; IP 68; (1 meter / 7 dage)



Splitterboks

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ


Mekaniske data		
Vægt	[g]	109
Dimensioner	[mm]	27 x 30 x 90,4
Materiale		PBT-GF20; Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antal porte på splitterboks		4
Stiktype		M8
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	8 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	DIN skinne Adapter:, E73006	
	Beskyttelses-prop: M8, E73005	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Tilslutning		
Stik: 1 x M16; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt		



Splitterboks

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

