



Y-fordeler

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	36
Materiale		Kapsling: PA orange; pakning: FKM
Materiale - omløber		Messing, forniklet



Y-fordeler

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

